



Ojačana cev iz poliuretana, modra, Dolžina 25 m, Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080221 13
GTIN	7391390300461
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana. Odlična odpornost proti olju, topilom in raztopinam brez vode. Delovni tlak 16 barov.

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od –15 °C do 60 °C.

Tehnični opis

Zunanji Ø cevi	18 mm
Material	Gibljiva cev iz poliuretana
Dolžina cevi	25 m
Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost)	13 mm
Barva	modra
Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Značilnost blagovnega imena	Dolžina 25 m
Vrsta izdelka	Cev

