

## HEDI

Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, za F, B, PL in CZ, Tip: 25V



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081119 25V
GTIN	4003644024827
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Cenovno ugoden plastični kabelski boben HEDI® s premerom bobna 250 mm.

- **3-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.**
- **Možnost preproste namestitve na steno.**

Z vtičnicami za **Francijo, Belgijo, Poljsko in Češko republiko.**

#### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

### Tehnični opis

Nazivna napetost	250 V
Barva kabla	rdeča
Vrsta IP-zaščite	IP 20

Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Struktura kabla	3G1,5
Število letev z vtičnicami	4
Material ohišja	Umetna masa
Material kabla	PVC
Dolžina kabla	25 m
Diagnostični sistem na voljo	ne
Napajanje	Omrežno napajanje
Razred kabla	H05VV-F
Vrsta izdelka	Kabelski bobni