

## HEDI

### Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, Tip: 40B2P



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081108 40B2P
GTIN	4003644024872
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Velik in visokokakovosten plastičen kabelski boben HEDI® s premerom bobna 290 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.

- **7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.**
- **Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.**
- **Žlebovi za odtekanje vode.**
- **Zložljiv vrtljivi ročaj za individualno desoročno in levoročno upravljanje pri navijanju in odvijanju.**
- **Možnost preproste namestitve na steno.**
- **Primerno tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**
- **Inovativen dizajn s številnimi ergonomičnimi in varnostnimi značilnostmi.**
- **Neprevodna izvedba v celoti iz umetne mase.**
- **Primerno za ekstremna področja in okolja uporabe.**
- **Naklon bobna 7° za izboljšano odvajanje vode.**
- **3-letna garancija proizvajalca.**

Z varnostnim stikalom PRCD-S (nameščen na kablu).

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Tehnični opis**

Število letav z vtičnicami	4
Razred kabla	H07BQ-F
Napajanje	Omrežno napajanje
Material kabla	Oklepni kabel
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Barva kabla	oranžen
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Struktura kabla	3G2,5
Dolžina kabla	40 m
Nazivna napetost	250 V
Material ohišja	Umetna masa
Diagnostični sistem na voljo	da
Vrsta izdelka	Kabelski bobni