

**Garant**
**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302752 20
GTIN	4067263002543
Razred artikla	31A

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	34 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalna širina	1 - 13 mm
za ER-vpenjalne stročnice	20
ER-vpenjalni ključ	20
Nadomestna ER-vpenjalna matica	20
Trn za rezkarje	BT 30 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

