

**Garant**
**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302752 16
GTIN	4067263002536
Razred artikla	31A

**Tehnični opis**

ER-vpenjalni ključ	16
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	28 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16
Nadomestna ER-vpenjalna matica	16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Trn za rezkarje	BT 30 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

