

**X.L...SR-D, SC3025, Velikost obračalne ploščice: 09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221933 09
GTIN	4059782505742
Razred artikla	28E

Opis**Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	09
Tip	GG
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW090408-SR-D
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2,01 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	SC3025
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,3 - 2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	260 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		