

Garant**Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Zev ključa: 5,5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 622152 5,5 |
| GTIN | 4067263012597 |
| Razred artikla | 61C |

Opis**Izvedba:**

Ergonomično oblikovan **močan ročaj** z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Zev ključa | 5,5 mm |
| celotna dolžina | 190 mm |
| Dolžina rezila | 90 mm |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Oblika ročaja | ergonomično, ravno |
| Material rezila | Kromvanadijevo jeklo |
| Material ročaja | Dvokomponentna prevleka Haptoprene |
| Površina konice | ponikljano in kromirano |
| Ročaj in steblo sta ločljiva | ne |
| s podaljševalnim stebлом (stebli) | ne |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |

