

Garant

Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebra 200 mm, Zev ključa: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	622552 12
GTIN	4067263012719
Razred artikla	61C

Opis

Izvedba:

Čisto obdelana, globoka 6-robna glava ključa.

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana.

Tehnični opis

Zev ključa	12 mm
celotna dolžina	275 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem