

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava z zarezi za hladilni kanal, SK 40 kratek, Ø vpenjanja D1: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302362 5
GTIN	4067263014300
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **S 4 režami hladilnega kanala na vpenjalni izvrtini.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

**Prednosti:**

Izboljšano hlajenje neposredno na držalu orodja. **Olajša krčenje majhnih premerov orodja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Zunanji Ø D	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratek

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Izvertina za hladilni kanal	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava