

Garant**Vpenjalne glave, HSK-A 63 A = 100, Vpenjalni premer D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304309 12
GTIN	4067263014508
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

GARANT: vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	42 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 12 mm	309900 12
--	-----------