

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 40 kratka,
Vpenjalni premer D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308560 8
GTIN	4067263014676
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.**

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave št. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje št. 354210–354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	75 mm
Ø D ₂	21 mm
Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Zunanji Ø D	27 mm

Trn za rezkarje	PSC 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava