

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 50 kratka,
Vpenjalni premer D1: 12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308562 12 |
| GTIN | 4067263014775 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave št. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje št. 354210–354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja |
| Zunanji Ø D | 32 mm |
| Previsna dolžina A | 75 mm |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Trn za rezkarje | PSC 50 kratka |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |