

**Garant**
**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal, PSC 50 kratka,  
Vpenjalni premer D1: 18mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308562 18
GTIN	4067263014805
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave št. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje št. 354210–354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	80 mm
Izvrtina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Zunanji Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	18 mm

Trn za rezkarje	PSC 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava