

**Lončasti magnet Hold fast, AlNiCo, Ø: 70mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085968 70
GTIN	2050000965340
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Odmik magneta od obdelovanca z odzivnim vretenom. 2 izvrtini z navojem M8 za pritrditev držal.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	880 N
Masa	2 kg
Ø	70 mm
Višina magnetnega telesa	64,5 mm
Pritrdilni navoj v magnetni glavi	M8 mm
Število pritrdilnih navojev	2
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Lončasti magnet

