

**Držalo za orodje, oblika B3 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319027 40
GTIN	4067263201199
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

$l_1$	22 mm
Ø držala $d_1$	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	25 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm

$l_2$	44 mm
$h_5$	32,5 mm
$b_2$	42,5 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij