

**Držalo za orodje, oblika B5 radialno desno, dolgo, Premer držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319047 40
GTIN	4067263201298
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_1	25 mm
h_2	25 mm
h_5	32,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
b_1	118 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm

Ø držala d_1	40 mm
b_2	75,5 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij