



Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Strategija odrezovanja: HPC

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$: 6 mm

maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{ maks}}$: 76 mm

Celotna dolžina $L_{\text{ celotna}}$: 40 mm

\varnothing vpenjalne izvrtine: 22 mm

primerna obračalna rezalna ploščica: PN.. 1205

Vijak za obračalno ploščico: 229700

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	63 mm
Celotna dolžina $L_{\text{ celotna}}$	40 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
Vijak za podložno ploščico	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	76 mm
Podložna ploščica	229750
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	6 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700
Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229702
Vpenjalni vijak	229700
Podložna ploščica	229750