

Garant

**Rezkar za velika podajanja Feedking, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z:
25/2mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212900 25/2
GTIN	4045197320803
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	95 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
\varnothing držala D_s h6	25 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 09T308
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,15 mm
Prevesna dolžina L_1	39 mm
Število rezil Z	2

z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	34 mm
Kot rampe α_{maks}	2,02 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	8,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,15 mm
Serija	FeedKing
Nastavitveni kot κ	9 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219933
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8