

**Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
63/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
Vijak za obračalno ploščico	229700
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	6 mm
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	76 mm

Število rezil Z	5
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------