

**Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:  
160/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
Ø rezila $D_c$	160 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700
Vijak za podložno ploščico	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Podložna ploščica	229750
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm

maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	173 mm
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	6 mm
Število rezil Z	8
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Podložna ploščica	229750
Vpenjalni vijak	229702
Vpenjalni vijak	229700