



Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222800 63/6
GTIN	4960664602490
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	PN.. 1205
Ø rezila D_c	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Vijak za obračalno ploščico	229701
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	76 mm
Število rezil Z	6

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229701
-----------------	--------