


**PNEU 1205 ANER-GL, PR1210, Tip: GG**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222817 GG
GTIN	4960664626830
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Brušena izvedba. Za bistveno boljšo kakovost površine.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Tip	GG
Podajanje $f_z$ na zob	0,06 – 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	PNEU 1205 ANER-GL
Zvrst	PR1210
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		