

**Garant****Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212910 52/4
GTIN	4045197321015
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

**Dinamično** delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

**Prednosti:**

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Ø rezila $D_c$	52 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	1,8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm

$\emptyset D_3$	31 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 120408
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\min}$	83 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\max}$	102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,85 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	30,5 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	0,56 stopinj
Serija	FeedKing
Nastavitveni kot $\kappa$	12 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP