

**Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
80/6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 222800 80/6 |
| GTIN | 4960664602438 |
| Razred artikla | 250 |

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------|
| maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ | 6 mm |
| Vijak za obračalno ploščico | 229700 |
| Ø rezila D_c | 80 mm |
| Ø vpenjalne izvrtine | 27 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 |
| maksimalni zunanji Ø D_{maks} | 93 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 50 mm |
| Število rezil Z | 6 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 47,5 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Plani rezkarji |

Pribor

| | |
|-----------------|--------|
| Vpenjalni vijak | 229700 |
|-----------------|--------|