

Garant**XDLT 070308 TN, HB7535, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212937 INOX
GTIN	4045197362339
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$

Tehnični opis

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLT 070308 TN
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,58 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7535
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,85 mm
Podajanje f_z na zob	0,72 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	45 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		