

Garant**XDLT 120408 ER, HB7635, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212979 INOX
GTIN	4045197581822
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$ **Tehnični opis**

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLT 120408 ER
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	2,6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,8 mm
Podajanje f_z na zob	1,07 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	45 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		