

**Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 315/14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224000 315/14
GTIN	4960664533176
Razred artikla	25P

**Opis****Izvedba:**

Glava za rezkanje z normalno in ozko delitvijo zob.

**Uporaba:**

Globine rezanja do 12 mm in velika podajanja za zelo učinkovito grobo rezkanje. Zaradi inovativnih zarez na obračalnih ploščicah se bistveno zmanjša sila rezanja, s tem pa tudi nagnjenost k vibracijam. Zaradi tega je mogoče povečati širino obdelave in bistveno povečati volumen odrezovanja v časovni enoti.

**Tehnični opis**

maksimalni zunanji Ø $D_{maks}$	322 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	12 mm
Ø rezila $D_c$	315 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	60 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.. 1806
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Kaseta	229765
Vijak za kaseto	229704

Vijak za obračalno ploščico	229703 (T25; 7,5 Nm)
Število rezil Z	14
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	75 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229704
Kaseta	229765
Vpenjalni vijak	229703