

**Garant****XDLT 120408 TN, HB7535, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212987 INOX
GTIN	4045197362353
Razred artikla	21A

**Opis****Napotek:**Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$ **Tehnični opis**

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLT 120408 TN
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	2,6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7535
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,8 mm
Podajanje $f_z$ na zob	1,07 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	45 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		