

**Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 315/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224000 315/16
GTIN	4960664533183
Razred artikla	25P

Opis**Izvedba:**

Glava za rezkanje z normalno in ozko delitvijo zob.

Uporaba:

Globine rezanja do 12 mm in velika podajanja za zelo učinkovito grobo rezkanje. Zaradi inovativnih zarez na obračalnih ploščicah se bistveno zmanjša sila rezanja, s tem pa tudi nagnjenost k vibracijam. Zaradi tega je mogoče povečati širino obdelave in bistveno povečati volumen odrezovanja v časovni enoti.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	315 mm
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Vijak za obračalno ploščico	229703 (T25; 7,5 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.. 1806
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	322 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p maks}$	12 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	60 mm
Število rezil Z	16

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	75 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229703
-----------------	--------