

**Garant****XDLW 09T308 SR, HB7525, Tip: ST1400**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212948 ST1400
GTIN	4045197581648
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$

## Tehnični opis

Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW 09T308 SR
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,99 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,15 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,79 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		