

Garant**XDLW 070308 TN, HB7705, Tip: HART**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212930 HART
GTIN	4045197321220
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$

Tehnični opis

Tip	HART
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW 070308 TN
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,58 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7705
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,85 mm
Podajanje f_z na zob	0,36 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	primerno	120 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	110 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	90 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	60 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	140 m/min	H
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		