

**Garant****WOEX 040304 E, HB7635, Tip: ST500**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 232540 ST500  |
| GTIN                  | 4045197346483 |
| Razred artikla        | 21E           |

## Opis

**Primerno za:**

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

**Napotek:****Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!**

## Tehnični opis

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Podajanje f                       | 0,1 mm/v                              |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3                                     |
| ISO-oznaka obračalne ploščice     | WOEX 040304 E                         |
| Zvrst                             | HB7635                                |
| Rezalni material                  | HM                                    |
| Strategija odrezovanja            | MTC                                   |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |

**Uporabniški podatki**

|                              | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno          | 275 m/min            | P                 |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno          | 275 m/min            | P                 |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno          | 215 m/min            | P                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 165 m/min            | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno  | 165 m/min            | M                 |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | pogojno primerno  | 80 m/min             | S                 |
| mokro maks.                  | primerno          |                      |                   |