

**Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 250/14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224000 250/14
GTIN	4960664533145
Razred artikla	25P

Opis**Izvedba:**

Glava za rezkanje z normalno in ozko delitvijo zob.

Uporaba:

Globine rezanja do 12 mm in velika podajanja za zelo učinkovito grobo rezkanje. Zaradi inovativnih zarez na obračalnih ploščicah se bistveno zmanjša sila rezanja, s tem pa tudi nagnjenost k vibracijam. Zaradi tega je mogoče povečati širino obdelave in bistveno povečati volumen odrezovanja v časovni enoti.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	60 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.. 1806
Vijak za obračalno ploščico	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	12 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	257 mm
\varnothing rezila D_c	250 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	60 mm
Število rezil Z	14

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	75 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak	229703
-----------------	--------