

Garant**WOEX 06T304 S, HB7630, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232710 ST1400
GTIN	4045197346636
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Tehnični opis

Podajanje f	0,12 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 06T304 S
Zvrst	HB7630
Rezalni material	HM
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	275 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	275 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	215 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	125 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	125 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	175 m/min	K
mokro maks.	primerno		