

Garant**OFMT 050405, HB735, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	0,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
ISO-oznaka obračalne ploščice	OFMT 050405
Zvrst	HB735
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	45 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	pogojno primerno		