


**Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 50/5Lmm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Razred artikla	250

**Opis**
**Izvedba:**
**Ekonomična izvedba s 4 rezili.**
**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezila $D_c$	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	120 mm
Število rezil Z	5
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak

229713