

**Kotni rezkar 90° MEW, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična izvedba s 4 rezili.

Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	15
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Ø rezila D_c	40 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229714
-----------------	--------