


Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/2Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:
Ekonomična izvedba s 4 rezili.
Tehnični opis

Ø držala D_s h6	20 mm
Velikost obračalne ploščice	15
Prevesna dolžina L_1	29 mm
Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Ø rezila D_c	25 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	15 mm
Število rezil Z	2
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229714