


Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 32/2
GTIN	4960664648276
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:
Ekonomična izvedba s 4 rezili.
Tehnični opis

Ø rezila D_c	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	15 mm
Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Velikost obračalne ploščice	15
Celotna dolžina $L_{celotna}$	130 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Prevesna dolžina L_1	40 mm
Število rezil Z	2
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229714