

 **KOMET****Greziło KOMET®, Držalo Weldon, Tip: M5N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Razred artikla	24D

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

maksimalna globina grezenja l	10 mm
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	5,3 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice za vijake s cilindrično glavo po DIN	239652 6IP1 (1,0 Nm) M5
\varnothing držala D_s h6	16 mm
\varnothing grezenja D_1 H13	10 mm
Obračalna ploščica art. 216780 – 216910; art. 216950	10-010 / 110
Število rezil Z	1
primerna obračalna rezalna ploščica	WOEX
Število rezalnih obračalnih ploščic	1
Celotna dolžina L_{celotna}	80 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkalno greziło

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
6IP1

239652 6IP1