

**Garant****OFMT 050405 TR, HB7525, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	0,17 mm
Tip	ST900
Radij rezila	0,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
ISO-oznaka obračalne ploščice	OFMT 050405 TR
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	350 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	140 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	160 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		