



Grežilo KOMET®, Držalo Weldon, Tip: M6N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Razred artikla	24D

Opis

Uporaba:

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	16 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Ø grezenja D_1 H13	11 mm
Obračalna ploščica art. 216780 – 216910; art. 216950	10-010 / 110
Minimalni Ø d_{min}	6,4 mm
maksimalna globina grezenja l	10 mm
Število rezil Z	1
primerna obračalna rezalna ploščica	WOEX
Število rezalnih obračalnih ploščic	1
Celotna dolžina $L_{celotna}$	80 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkalno grežilo

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
6IP1

239652 6IP1