

Garant**OFEW 050405 TR, HB7520, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213324 ST1400
GTIN	4045197454959
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Tip: ST1400

Radij rezila: 0,5 mm

Podajanje f_z na zob: 0,14 mm

Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje f_z na zob	0,14 mm
Radij rezila	0,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
ISO-oznaka obračalne ploščice	OFEW 050405 TR
Zvrst	HB7520

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	275 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	110 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	140 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		