

**Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/3Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:****Ekonomična izvedba s 4 rezili.****Tehnični opis**

Ø držala D_s h6	20 mm
Velikost obračalne ploščice	10
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Prevesna dolžina L_1	29 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Ø rezila D_c	25 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	3
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje
Vrsta izdelka	da
	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713