


Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 28/3Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 28/3L
GTIN	4960664648177
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:
Ekonomična izvedba s 4 rezili.
Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	10
Prevesna dolžina L_1	29 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	120 mm
Ø rezila D_c	28 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	3
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje da

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713