

**Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:****Ekonomična izvedba s 4 rezili.****Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Ø rezila D_c	20 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Celotna dolžina $L_{celotna}$	110 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Število rezil Z	3
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje da

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713