

**Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 225200 32/4 |
| GTIN | 4960664648214 |
| Razred artikla | 250 |

Opis**Izvedba:****Ekonomična izvedba s 4 rezili.****Tehnični opis**

| | |
|--|----------------------|
| maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$ | 10 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 130 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. |
| Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Velikost obračalne ploščice | 10 |
| Ø rezila D_c | 32 mm |
| Ø držala D_s h6 | 32 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 40 mm |
| Število rezil Z | 4 |
| Izvedba držala | cilindrično držalo |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje |
| z notranjim hlajenjem | da |

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713