

**Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK62, Oznaka tip W29: 24-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

**Tehnični opis**

Oznaka	24-010
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 05T304
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	BK62
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

GG(G)	primerno	160 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		