

**Kotni rezkar 90° MEW, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:****Ekonomična izvedba s 4 rezili.****Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Ø rezila D_c	40 mm
Velikost obračalne ploščice	10
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Število rezil Z	5
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------