



Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/4Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Ekonomična izvedba s 4 rezili.

Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	10
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	130 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezila D_c	32 mm
Prevesna dolžina L_1	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Število rezil Z	4
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje
	da

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713